

Bruksanvisning Sokos

Art.nr.	Max W	Socket	Mått BxHxDj (mm)
99 109 01	1x9	GX53	90x90x165
99 109 02	2x9	GX53	300x90x165

ANVÄNDNING

Se monteringskissen på baksidan. Armaturen är avsedd för fast montering på vägg.

OBSERVERA


1. Fabriksmonterad kabel får ej avlägsnas.
2. Lampskärmen får ej övertäckas.
3. Etikett får ej avlägsnas.

BYTE AV LJUSKÄLLA

Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Vrid lampans moturs c:a 15 mm och dra sedan ur den. Sätt i den nya ljuskällan och vrid lätt medurs så att lampans fixeras. Lämplig ljuskälla är kompaktlysrörslampa 7W eller 9W med GX53 sockel.

TEKNISKA DATA

Anslutning: Inkl. 2 m sladd med stickpropp.
Kapslingsklass: IP 20.



Sokos-valaisimen käyttöohje

Toute no.	Max W	Kanta	Mitat LxKxS (mm)
99 109 01	1x9	GX53	90x90x165
99 109 02	2x9	GX53	300x90x165

KÄYTTÖ

Katso asennuspiirustusta takasivulla. Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi seinälle.

HUOMIO


1. Valmiiksi kytkettyä liitosjohtoa ei saa irrottaa.
2. Lampunvarjostinta ei saa peittää.
3. Nimikilpeä ei saa poistaa.

VALOLÄHTEEN VAIHTAMINEN

Irrota pistotulppa pistorasiasta. Käännä lampua vastapäivään n. 15 mm. ja vedä sitten irti. Aseta tilalle uusi lamppu ja käännä myötäpäivään kunnes lamppu kiinnittyy. Valolähteeksi sopii 7W tai 9W GX53 kannalla.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä: Sis. 2 m. liitosjohdon pistotulpalla.
Kotelointiluokka: IP 20.



Instruction Manual Sokos

Art.no.	Max W	Socket	Dims WxHxD (mm)
99 109 01	1x9	GX53	90x90x165
99 109 02	2x9	GX53	300x90x165

USAGE

See the mounting sketch at the back. For mounting on wall.

NOTE

1. The supply cable must not be removed.
2. The lamp shade must not be covered.
3. The rating label must not be removed.

CHANGING THE LAMP

Unplug the cable from the wall socket. Turn the lamp anti-clockwise about 15 mm and then pull it out. Insert the new lamp and turn it slightly clockwise to fix it. Suitable lamp is compact fluorescent lamp 7W or 9W with GX53 socket.


TECHNICAL DATA

Connection: Incl. 2 m cable with plug.
Protection class: IP 20.



MALMBERGS

99 109 01: c-c 45 mm $\pm$ 2 mm



99 109 02: c-c 255 mm $\pm$ 2 mm

